

Link do produktu: <https://salonshop.pl/frez-do-odciskow-fi-2-36-5mm-prozniowy-koronka-p-151354.html>



# FREZ DO ODCISKÓW FI 2,3/6,5MM PRÓŻNIOWY KORONKA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 79,99 zł      |
| Numer katalogowy | 1173705822    |
| Kod producenta   | 1038509335    |
| Kod EAN          | 5906717403910 |

## Opis produktu

#user\_field { background-color: #d2d2d2; } #user\_field #wrapper { margin: 0 auto; padding: 0; background-position: center top; background-repeat: repeat-x; width:600pt;} #user\_field .clear {clear: both;} #user\_field a:link, #user\_field a:visited {text-decoration: none;color: #000;} #user\_field a:active, #user\_field a:hover { text-shadow: 1pt 1pt 1pt #000;color: #091b1f;} #user\_field #logo-bg { background-image: url(http://alleaukcja.net/szads/25\_01.png); height: 38pt; width: 307pt; float:left; font-size: 17pt; padding:15pt 0pt 0pt 15pt; float:left; text-align:left; color:#fff; font-weight:bold; } #user\_field #tel { float:left; background-image: url(http://alleaukcja.net/szads/25\_02.png); height:26pt; width:96pt; padding:17pt 0pt 10pt 35pt; text-align:left; color:#fff; font-size:11pt; line-height:17pt; } #user\_field { float:left; background-image: url(http://alleaukcja.net/szads/25\_03.png); height:26pt; width:114pt; padding:17pt 0pt 10pt 32pt; text-align:left; color:#fff; font-size:11pt; line-height:17pt; } #user\_field #menu-wrapper { width:600pt; float:left; height:22pt; } #user\_field #menu { float:left; width:auto; height:auto; } #user\_field #baner { background-image: url(http://alleaukcja.net/szads/25\_11.png); height: 292pt; width: 600pt; float:left; text-align:right; color:#fff; } #user\_field #reklama { height:75pt; width: 150pt; color:#fff; float:right; margin: 40pt 50pt 0 0; font-size: 9pt; font-weight:bold; text-align:center; } #user\_field #wrapper-opis { float:left; width:384pt; height:auto; background-color:#fff; color:#000; margin-left:10pt; } #user\_field #content-wrapper { float:left; width:206pt; height:auto; } #user\_field #content { float:left; width:196pt; height:40pt; background-image: url(http://alleaukcja.net/szads/25\_12.png); color:#fff; padding-left:10pt; line-height:30pt; font-size:9pt; font-weight:bold; text-align:center; } #user\_field #content-box { float:left; width:147pt; height:auto; background-color:#fff; color:#000; margin-left:20pt; padding: 0pt 15pt 0pt 15pt; text-align:center; } #user\_field #content-footer { float:left; width:206pt; height:18pt; background-image: url(http://alleaukcja.net/szads/25\_14.png); } #user\_field #opis { float:left; color:#000; font-size:8pt; width:354pt; text-align:center; padding:0pt 10pt 0pt 10pt; } #user\_field #title { float:left; width:394pt; height:40pt; background-image: url(http://alleaukcja.net/szads/25\_13.png); color:#e98c59; font-size:11pt; line-height:30pt; font-weight:bold; } #user\_field #opis-footer { float:left; width:100%; height:28pt; background-image: url(http://alleaukcja.net/szads/25\_15.png); } #user\_field #footer { width:600pt; height:28pt; float:left; background-image: url(http://alleaukcja.net/szads/25\_16.png); }

Domowe Spa

Dzięki naszym kosmetykom  
poczujesz się jak w SPA

Wysyłka

Płatność

Kontakt

---

## NAZWA PRZEDMIOTU

### Opis produktu:

Frez próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej. Frez na koronie posiada ząbki. Przeznaczony w podologii do usuwania odcisków. Frez można sterylizować w autoklawie oraz innych urządzeniach przeznaczonych do sterylizacji. Wykonany jest bardzo precyzyjnie co zapewnia długotrwałą pracę. Produkt renomowanej niemieckiej firmy specjalizującej się w produkcji narzędzi i akcesoriów podologicznych.

Zastosowanie  
podologia

### Parametry techniczne

element roboczy:

średnica: 2,3mm

wysokość koronki: 6,5mm

Wskazówki użytkowania:

- używać tylko technicznie sprawnej końcówki roboczej
- maksymalny nacisk na końcówkę roboczą 2N
- włożyć ostrożnie końcówkę roboczą do głowicy frezarki tak głęboko, jak to możliwe.
- nigdy nie używać końcówek roboczych, które są tępe (frez), uszkodzone lub wygięte.
- bezwzględnie należy przestrzegać maksymalnych prędkości dopuszczalnych.
- unikać kontaktu końcówki roboczej z wodą utlenioną

Maksymalne prędkości dla danej średnicy końcówki roboczej.

-Ø: 003 - 023 max. 50.000 min-1

-Ø: 025 - 040 max. 40.000 min-1

-Ø: 045 - 060 max. 30.000 min-1

-Ø: 060 - 070 max. 25.000 min-1

-Ø: 070 - 250 max. 25.000 min-1

Instrumenty polerujące wszystko Ø: max. 10.000 min-1

Prędkość robocza zalecana: 40 - 50% maksymalnej prędkości

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Stan:** Nowy

**Płeć:** Produkt uniseks

**Kod producenta:** CN01284