

Link do produktu: <https://salonshop.pl/kombajn-7w1-aqua Peel-infuzja-tlenowa-br-069a-p-165106.html>

Kombajn 7w1 AquaPeel + infuzja tlenowa BR-069A

Cena	2 970,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BSBR-069A
Kod producenta	BSBR-069A
Kod EAN	5906508748237

Opis produktu

Kombajn 7w1 AquaPeel BR-069A bardzo skutecznie usuwa zaskórniki, zужę pory i reguluje wydzielanie sebum. Bardzo delikatna forma peelingu dla skóry, nawet trądzikowej. Pomaga zужć naczyńka. Usuwa problemy ze skórą szarą, zmęczoną albo z nadmiernym łojotokiem. Nawadnia i dotlenia, poprawia cyrkulację krwi. Redukuje także blizny po trądziku, spłyca zmarszczki, usuwa drobne przebarwienia i poprawia koloryt skóry. Ponadto urządzenie wyposażone jest w takie funkcje jak hydrodermabrazja, dermabrazja, peeling kawitacyjny z sonoforezą, ultradźwięki, RF, głowicę COLD oraz spray. Infuzja tlenowa wykorzystuje czysty, sprężony tlen do wprowadzania substancji aktywnych w postaci serum lub ampułek (np. kwasu hialuronowego, witamin, peptydów) w głębsze warstwy skóry – bez użycia igieł, bólu czy ryzyka podrażnień. To jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej relaksujących form terapii skóry, bardzo popularna w nowoczesnych gabinetach kosmetycznych oraz coraz częściej stosowana również w pielęgnacji domowej. Istotne atuty urządzenia to: -Elegancki nowoczesny design, -Inteligentny system kontroli poziomu wody, -System automatycznego czyszczenia. -Ekran dotykowy. Hydrodermabrazja i dermabrazja z dwoma końcówkami z opcją niezwykle precyzyjnej kamery (należy pobrać aplikację na telefon) i 1 standardową. Peeling kawitacyjny o częstotliwości do 34kHz, -intensywność pracy 1-10 (skok co 1), -czas pracy od 2 do 20min (skok co 2), -dwa tryby pracy: ciągły i przerywany. Ultradźwięki o częstotliwości do 1MHz, -1 głowica płaska o średnicy 4cm, -intensywność pracy 1-10 (skok co 1), -czas pracy od 2 do 20min (skok co 2), -dwa tryby pracy: ciągły i przerywany. RF o częstotliwości do 3MHz, -1 głowica bi-polarna o średnicy 4cm, -intensywność pracy 1-10 (skok co 1), -czas pracy od 2 do 20min (skok co 2), -dwa tryby pracy: ciągły i przerywany. Głowica COLD z regulacją temperatury 0 do 10stopni C, -intensywność pracy 1-10 (skok co 1), -czas pracy od 2 do 20min (skok co 2), Spray -intensywność pracy 1-10 (skok co 1), -czas pracy od 2 do 20min (skok co 2), Infuzja tlenowa: -Kompresor powietrza – spręża powietrze. -Dyszę natryskową- aplikator ciśnieniowy – kieruje tlen i serum na skórę. -Zbiorniczek na serum – miejsce, gdzie umieszczamy ampułkę lub preparat kosmetyczny. -Regulację ciśnienia – dopasowanie mocy do rodzaju skóry. Działanie i efekty zabiegu infuzji tlenowej ✓ Włacza składniki aktywne (bez igieł), ✓ Nawilża i dotlenia skórę, ✓ Działa przeciwstarzeniowo, ✓ Poprawia napięcie i elastyczność, ✓ Redukuje drobne zmarszczki i przebarwienia, ✓ Koi skórę wrażliwą, naczynkową i podrażnioną, ✓ Daje efekt natychmiastowego "glow" (rozświetlenia), ✓ Bezpieczna nawet dla kobiet w ciąży i skór problematycznych. Dane techniczne: -ekran dotykowy 12x22cm, Trzy tryby pracy infuzji tlenowej Dozowanie płynu w skali 1-20 (skok co 1), Czas pracy 2-20min (skok co 1), -wymiary urządzenia: 36x52x26cm, -wymiary opakowania: 62x57x35cm, -waga urządzenia: 14kg, -napięcie 230V, 50Hz, -moc 80W